

# DEPÓSITO

PK-DEPOSITO4

## ESPECIFICACIONES

El depósito PURIKOR es la mejor solución para reutilizar su dispensador de agua y aprovechar el agua de su purificador.

### APLICACIONES

- Dispensadores de agua

### VENTAJAS


- Fácil instalación
- Tapa con bloqueo anti derrame
- Conexión con manguera tubing para mayor seguridad
- Reutilice su dispensador de agua con su equipo purificador
- Incluye 2.5m de manguera tubing y conexión "T" en 1/4" tubing para la desviación del flujo

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


- Cuerpo en acrílico de alta resistencia
- Tapa en plástico ABS
- Empaques de sellado en silicón
- Flotadores en polipropileno

### CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Máxima presión de operación: 80 psi
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 50°C



### DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO




## TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD	CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN
PK-DEPOSITO4	4 LITROS	1/4" TUBING

## DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)				PESO (kg)
	A	B	C	D	
PK-DEPOSITO4	170	260	210	20	0.6



Ideal para conectar su sistema de purificación de agua

Le recomendamos algunos equipos para purificar el agua:

- 1- PKF-3UV
- 2- PKUF-6V
- 3- PKR0100-6UVPM
- 4- PKR0400-6UVP



Incluye:



### Instalación



- 1.- Retirar el escurridor de su dispensador de agua.
- 2.- Colocar el PK-DEPOSITO directamente en la base de su dispensador de agua.
- 3.- Conectar la manguera del agua de alimentación a la conexión del depósito.

Imágenes sólo ilustrativas, no se incluye el dispensador de agua